Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3396.247

Ventilateur axial

État: 20.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3396.247 - Ventilateur axial

Caractéristiques

Référence	SK 3396.247
Diamètre	315 mm
Tension nominale	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2,44 kg
Poids brut	3,28 kg
Numéro du tarif douanier	84145925
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

© Rittal 2026