

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000

État: 02.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.000 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000 pour installation sur plaque de montage

Caractéristiques

Référence	SV 3431.000
Modèle	Pour montage sur plaque de montage
Matériau	Polyamide chargé de fibre de verre Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre dur argenté
Couleur	Châssis : RAL 9011 Couvercle : RAL 7035
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées	Largeur zone de serrage: 10 mm Hauteur de la zone de serrage: 10 mm
for mounting plate assembly	Oui
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Courant nominal max.	100 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour HPC de taille	000
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 89 mm Hauteur: 141,5 mm
Raccordement de câbles cylindriques	1,5 - 50 mm ²
Nombre de pôles	3 pôles
Section des câbles	1,5 - 50 mm ²
Unité d'emballage	1 p.

Caractéristiques

Poids net	0,401 kg
Poids brut	0,453 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,15
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Description produit	Coupe-circuit HPC Taille 00C

Approbation

Approbation	CQC-CCC
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK