

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3431.020

# Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000

État: 31.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3431.020 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000



## Caractéristiques

Référence	SV 3431.020
Modèle	Pour jeux de barres d'entraxe 60 mm
Matériau	Polyamide chargé de fibre de verre Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre dur argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7001
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Départ de ligne	par le haut
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Courant nominal max.	100 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour HPC de taille	000
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 53 mm Hauteur: 213 mm

# Caractéristiques

Raccordement de câbles cylindriques	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Nombre de pôles	3 pôles
Section des câbles	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,619 kg
Poids brut	0,64 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,15
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Description produit	Interrupteur-sectionneur à fusibl.HPC

# Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---