
#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






SV 3431.035

# Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000

État: 17.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



# SV 3431.035 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000







#### Caractéristiques

| Référence                         | SV 3431.035   |
|-----------------------------------|---|
| Matériau                          | Polyamide chargé de fibre de verre<br>Tenue au feu selon la norme UL 94 |
|                                   | Bandes de contact : cuivre dur argenté                                  |
| Couleur                           | Châssis : RAL 7035  |
|                                   | Couvercle : RAL 7001  |
| Pour jeux de barres avec entraxe  | 60 mm   |
| Départ de ligne                   | par le bas  |
| Type de raccordement (électrique) | Bride à étrier  |
| Courant nominal max.              | 100 A   |
| Tension nominale                  | 690 V, 3~   |
| Pour HPC de taille                | 000   |
| Test specification                | CEI/EN 60 947-3   |
|                                   | EN 60 269-2 (fusibles)  |
| Dimensions                        | Largeur: 53 mm  |
|                                   | Hauteur: 213 mm   |
|                                   |   |

© Rittal 2025

### Caractéristiques

| Raccordement de câbles cylindriques         | 2,5 - 50 mm²      |
|---|-------------------|
| Convient aux jeux de barres                 | Hauteur: 5, 10 mm |
| Nombre de pôles                             | 3 pôles           |
| avec surveillance électronique des fusibles | Oui               |
| Section des câbles                          | 2,5 - 50 mm²      |
| Unité d'emballage                           | 1 p.              |
| Poids net                                   | 0.6               |
| Poids brut                                  | 0.7               |
| Taux de cuivre (kg / pièce)                 | 0.15              |
| Numéro du tarif douanier                    | 85369095          |
| EAN   | 4028177694125     |
| ETIM 9                                      | EC000249          |
| ETIM 8                                      | EC001040          |
| ECLASS 8.0                                  | 27371401          |
|   |                   |

## **Approbation**

| Explications | Déclaration de conformité    |
|--------------|------------------------------|
|              | Déclaration de conformité UK |

© Rittal 2025 3