



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.035

**Interrupteurs-sectionneurs à
fusibles HPC – taille 000**

État: 29.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.035 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000



Caractéristiques

Référence	SV 3431.035
Modèle	Pour jeux de barres d'entraxe 60 mm
Matériau	Polyamide chargé de fibre de verre Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre dur argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7001
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Départ de ligne	par le bas
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Courant nominal max.	100 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour HPC de taille	000
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 53 mm Hauteur: 213 mm

Caractéristiques

Raccordement de câbles cylindriques	2,5 - 50 mm ²
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Nombre de pôles	3 pôles
avec surveillance électronique des fusibles	Oui
Section des câbles	2,5 - 50 mm ²
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,6 kg
Poids brut	0,7 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,15
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Description produit	SV Inter.-section.HPC 100A taille 000

Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---