


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3431.035**

**Interrupteurs-sectionneurs à  
fusibles HPC – taille 000**

État: 17.01.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION


CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3431.035 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000



## Caractéristiques

Référence	SV 3431.035
Matériaux	Polyamide chargé de fibre de verre Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre dur argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7001
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Départ de ligne	par le bas
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Courant nominal max.	100 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour HPC de taille	000
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 53 mm Hauteur: 213 mm

# Caractéristiques

Raccordement de câbles cylindriques	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Nombre de pôles	3 pôles
avec surveillance électronique des fusibles	Oui
Section des câbles	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.6
Poids brut	0.7
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.15
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177694125
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

# Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---