
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.035

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000

État: 19.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES · POWER DISTRIBUTION · CLIMATE CONTROL · IT INFRASTRUCTURE · SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3431.035 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000





Caractéristiques

Référence	SV 3431.035
Modèle	avec surveillance électronique des fusibles Pour jeux de barres d'entraxe 60 mm avec surveillance électronique des fusibles
Matériau	Polyamide chargé de fibre de verre Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre dur argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7001
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Départ de ligne	par le bas
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Courant nominal max.	100 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour HPC de taille	000
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)

© Rittal 2026

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 53 mm Hauteur: 213 mm
Raccordement de câbles cylindriques	2,5 - 50 mm²
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Nombre de pôles	3 pôles
avec surveillance électronique des fusibles	Oui
Section des câbles	2,5 - 50 mm²
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,6 kg
Poids brut	0,7 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,15
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Description produit	SV Inter.-section.HPC 100A taille 000

Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK