## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 3460.500 Brides de raccordement

État: 11.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



#### SV 3460.500 - Brides de raccordement

Pour le raccordement sans perçage de barres de cuivre lamellées.

#### Caractéristiques

Référence	SV 3460.500
Description produit	Pour le raccordement sans perçage des barres de cuivre lamellées.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée passivée
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	65 x 10 mm
Convient aux jeux de barres	80 x 10
Convient aux jeux de barres	Jeu de barres en E-Cu
Unité d'emballage	3 p.
Poids net	2.1
Poids brut	2.202
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	8,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177149793
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

### Approbation

© Rittal 2025

## **Approbation**

Explications

Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3