


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3554.000

### Brides de raccordement

État: 22.02.2026 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3554.000 - Brides de raccordement

Pour le raccordement sans perçage de barres de cuivre lamellées.

## Caractéristiques

Référence	SV 3554.000
Description produit	Pour le raccordement sans perçage des barres de cuivre lamellées.
Matériaux	Tôle d'acier
Finition	Zinguée passivée
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	34 x 10 mm
Convient aux jeux de barres	12 x 5 - 30 x 10
Convient aux jeux de barres	Jeu de barres en E-Cu
Unité d'emballage	3 p.
Poids net	0,699 kg
Poids brut	0,8 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Description produit	Bornes 320mm <sup>2</sup>

## Approbation

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité  
Déclaration de conformité UK