


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3561.000

## Brides de raccordement

État: 13.01.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3561.000 - Brides de raccordement

Pour le raccordement sans perçage de barres de cuivre lamellées.

## Caractéristiques

Référence	SV 3561.000
Description produit	Pour le raccordement sans perçage des barres de cuivre lamellées.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée passivée
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	34 x 10 mm
Convient aux jeux de barres	60 x 10
Convient aux jeux de barres	Jeu de barres en E-Cu
Unité d'emballage	3 p.
Poids net	1.101
Poids brut	1.173
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177044371
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

## Approbation

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité  
Déclaration de conformité UK