


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.012

### Hygienic Design

État: 13.03.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.012 - Hygienic Design Coffret électrique HD à une porte

Enveloppes qui répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Toit incliné de 30° à l'avant. Joint de couleur bleue pour le distinguer facilement des produits alimentaires.

## Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                         | HD 4000.012                                                                                                                                                                                                                       |
| Modèle                                            | Toit incliné de 30° vers l'avant                                                                                                                                                                                                  |
| Matériau                                          | Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)<br>Plaque de montage : tôle d'acier<br>Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)<br>Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 |
| Composition de la livraison                       | Coffret monobloc<br>Porte avec joint inséré<br>Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible<br>Plaque de montage                                                                                                   |
| Dimensions                                        | Largeur: 610 mm<br>Hauteur à l'avant: 810 mm<br>Hauteur à l'arrière: 929 mm<br>Profondeur: 210 mm                                                                                                                                 |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H)        | 550 mm x 735 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Angle d'ouverture de la porte                     | 125°                                                                                                                                                                                                                              |
| Code IK                                           | IK08                                                                                                                                                                                                                              |
| Matériau de base                                  | Acier inoxydable                                                                                                                                                                                                                  |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 66<br>IP X9                                                                                                                                                                                                                    |

# Caractéristiques

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Protection category NEMA   | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13     |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13     |
| Unité d'emballage          | 1 p.                                                                       |
| Poids net                  | 30 kg                                                                      |
| Poids brut                 | 32 kg                                                                      |
| Numéro du tarif douanier   | 94032080                                                                   |
| ETIM 9                     | EC000261                                                                   |
| ETIM 8                     | EC000261                                                                   |
| Description produit        | Coffret électrique HD, en acier inoxydable AISI 304, L610 x H810 x P210 mm |