Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





HD 4000.081 Fenêtres vitrées HD

État: 18.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



HD 4000.081 - Fenêtres vitrées HD

Pour protéger les touches ou les afficheurs.

Caractéristiques

| Référence | HD 4000.081 |
|---|---|
| Description produit | Pour protéger les touches ou les afficheurs. |
| Avantages | Grand champ de visibilité |
| | Aucun espace entre la fenêtre vitrée et le cadre |
| | Charnière externe |
| | Avec poignée en T pour une ouverture aisée sans clé |
| Matériau | Cadre : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) |
| | Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 |
| | Vitre : polycarbonate |
| Composition de la livraison | 2 charnières incluses |
| | Poignée en T incluse |
| | Matériel de fixation inclus |
| Surface visible | Largeur de fenêtre vitrée: 212 mm |
| | Hauteur de fenêtre vitrée: 90 mm |
| Dimensions | Largeur: 330 mm |
| | Hauteur: 190 mm |
| | Profondeur: 65 mm |
| Convient à | Type de coffret: Coffrets électriques HD |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55 |
| | |
| Code IK | IK08 |
| Possibilités de montage | Pour le montage sur des surfaces planes |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1 |
| | Type 12 |
| | Type 13 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| | 1.83 |

© Rittal 2025

Caractéristiques

| Poids brut | 1.891 |
|--------------------------|---------------|
| Numéro du tarif douanier | 39252000 |
| EAN | 4028177985148 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |

© Rittal 2025 3