


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.083 Fenêtres vitrées HD

État: 22.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.083 - Fenêtres vitrées HD

Pour protéger les touches ou les afficheurs.

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | HD 4000.083 |
| Description produit | Pour protéger les touches ou les afficheurs. |
| Avantages | Grand champ de visibilité Aucun espace entre la fenêtre vitrée et le cadre Charnière externe Avec poignée en T pour une ouverture aisée sans clé |
| Matériau | Cadre : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 Vitre : polycarbonate |
| Composition de la livraison | 2 charnières incluses Poignée en T incluse Matériel de fixation inclus |
| Surface visible | Largeur de fenêtre vitrée: 400 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 330 mm |
| Dimensions | Largeur: 518 mm Hauteur: 436 mm Profondeur: 65 mm |
| Convient à | Type de coffret: Coffrets électriques HD |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55 |
| Code IK | IK08 |
| Possibilités de montage | Pour le montage sur des surfaces planes |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1 Type 12 Type 13 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 4,15 kg |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--|
| Poids brut | 4,206 kg |
| Numéro du tarif douanier | 39252000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Description produit | Fenêtre vitrée HD avec poignée en T, L518xH436 mm en acier inoxydable 304 (1.4301) |