Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





HD 4000.083 Fenêtres vitrées HD

État: 10.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



HD 4000.083 - Fenêtres vitrées HD

Pour protéger les touches ou les afficheurs.

Caractéristiques

Référence	HD 4000.083
Description produit	Pour protéger les touches ou les afficheurs.
Avantages	Grand champ de visibilité
	Aucun espace entre la fenêtre vitrée et le cadre
	Charnière externe
	Avec poignée en T pour une ouverture aisée sans clé
Matériau	Cadre : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
	Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
	Vitre : polycarbonate
Composition de la livraison	2 charnières incluses
	Poignée en T incluse
	Matériel de fixation inclus
Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 400 mm
	Hauteur de fenêtre vitrée: 330 mm
Dimensions	Largeur: 518 mm
	Hauteur: 436 mm
	Profondeur: 65 mm
Convient à	Type de coffret: Coffrets électriques HD
Indice de protection IP selon la	IP 55
norme CEI 60 529	
Code IK	IK08
Possibilités de montage	Pour le montage sur des surfaces planes
Type selon la norme UL 50E	Type 1
	Type 12
	Type 13
Unité d'emballage	1 p.
	4.15

© Rittal 2025

Caractéristiques

Poids brut	4.206
Numéro du tarif douanier	39252000
EAN	4028177985155
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3