

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.240

Pieds de nivellement HD

État: 15.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.240 - Pieds de nivellement HD

Pieds de nivellement HD pour la réduction des temps de nettoyage grâce aux filetages complètement recouverts et totalement étanches et pour la compensation de l'inclinaison du sol jusqu'à un angle de 10° grâce à la base flexible.

Caractéristiques

Référence	HD 4000.240
Modèle	sans ancrage au sol
Avantages	Réduction des durées de nettoyage grâce aux filetages complètement recouverts et totalement étanches Compensation de l'inclinaison du sol jusqu'à un angle de 10° grâce à la base flexible Juxtapositions également possibles sur des sols inclinés grâce à une grande plage de nivellement Homologation selon les standards sanitaires 3-A
Matériau	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Composition de la livraison	Matériel de fixation et joints d'étanchéité inclus
Charge admissible	Max. 7000 N de charge statique par pied de nivellement
Dimensions	Filetage: M12
Convient à	Type de coffret: Coffrets électriques HD VX VX SE TS
Plage de nivellement	122 - 175 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	2 kg
Poids brut	2,342 kg
Numéro du tarif douanier	73181900
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27189263

Description produit

Pied nivellement HD M12 sans ancrage