


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.081

Cadre de serrage

État: 03.03.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.081 - Cadre de serrage

Usinage d'une seule traite des enveloppes sur le centre d'usinage Perforex BC et MT avec moins de temps passé à positionner et fixer les pièces à usiner et donc une productivité améliorée.

Caractéristiques

Référence	AS 4050.081
Modèle	Dispositif de serrage pneumatique
Description produit	Permet l'usinage en une seule passe des coffrets dans la zone d'usinage des enveloppes des centres d'usinage Perforex BC et MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	4
Remarque	La mise en œuvre d'un cadre de serrage (référence 4050.080) sur le centre d'usinage BC (référence 4050.230) est possible exclusivement avec la variante à deux portes.
Pour référence(s)	4050.108 4050.230 4055.925 4055.926 4055.921 4055.920
Suitable for	Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S Perforex MT 2101 Perforex MT 2101 S
Dimensions maximales des enveloppes à fixer	Largeur: 400 mm Hauteur: 400 mm Profondeur: 400 mm
Dimensions minimales des pièces plates à fixer	Largeur: 150 mm Hauteur: 150 mm Profondeur: 80 mm
Unité d'emballage	1 p.

Caractéristiques

Poids net	25 kg
Poids brut	25 kg
Numéro du tarif douanier	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Description produit	AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 150 x 150 x 80mm