### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# AS 4050.300 Établi de montage

État: 08.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## AS 4050.300 - Établi de montage

Les établis de montage sont mobiles et réglables en inclinaison et selon le modèle également en hauteur afin de pouvoir travailler en toute ergonomie sur les plaques de montage ou les enveloppes dans leur intégralité.

#### Caractéristiques

| Référence                   | AS 4050.300   |
|-----------------------------|---|
| Modèle                      | 300 ENH (réglage d'inclinaison et en hauteur électrique)  |
| Description produit         | Les établis de montage sont mobiles et réglables en inclinaison et<br>selon le modèle également en hauteur afin de pouvoir travailler en<br>toute ergonomie sur les plaques de montage ou les enveloppes<br>dans leur intégralité.  |
| Avantages                   | Permet un travail ergonomique et respectueux pour le dos Peut être placé à n'importe quel endroit de l'atelier car indépendant du réseau électrique Encombrement minimal lorsqu'il est inutilisé Déplacement simple à l'aide de 4 roues de guidage pouvant être bloquées Fixation personnalisée des plaques de montage à l'aide de serrages rapides |
| Caractéristiques techniques | Réglage d'inclinaison env. 0 – 80°  |
| Composition de la livraison | Établi de montage<br>1 kit de serrage par le bas<br>1 kit de serrage par le haut<br>Chargeur<br>Batterie  |
| Remarque                    | Avec l'extension en largeur de l'établi de montage, il est possible d'obtenir une surface d'usinage max. de 1900 x 1900 mm.  Le bloc d'alimentation multi-tensions référence 4050.219 ainsi que l'adaptateur de raccordement référence 4050.222 sont requis pour les Etats-Unis, le Canada, l'Amérique centrale et du sud ainsi que le Japon        |
| Dimensions machine          | Largeur: 1.400 mm<br>Profondeur: 1.250 mm   |
|                             |   |

© Rittal 2025

## Caractéristiques

| Dimensions support surface max. | Largeur: 1.110 mm<br>Hauteur: 1.900 mm                        |
|---------------------------------|---|
| Dimensions support surface min. | Largeur: 1.110 mm<br>Hauteur: 1.230 mm                        |
| Capacité de charge              | 300 kg  |
| Hauteur de travail              | Working height (min.): 80 cm<br>Working height (max.): 110 cm |
| Unité d'emballage               | 1 p.  |
| Poids net                       | 230   |
| Poids brut                      | 250   |
| Numéro du tarif douanier        | 84279000  |
| EAN                             | 4028177804746   |
| ETIM 9                          | EC002224  |
| ETIM 8                          | EC002224  |
| ECLASS 8.0                      | 36659090  |

## Approbation

| Explications | Déclaration de conformité |
|--------------|---------------------------|
| •            |                           |

© Rittal 2025 3