Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




AS 4050.435

Cisaille pour goulottes de câblage MC125

État: 14.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

AS 4050.435 - Cisaille pour goulottes de câblage MC125

Pour la coupe manuelle des goulottes de câbles, avec butée longitudinale réglable pour le matériau à usiner. Surface de dépose anodisée avec échelle en millimètres et en pouces gravée au laser. Utilisation en toute sécurité grâce à la grille protège-doigts intégrée. Pour le montage sur un établi.







Caractéristiques

Référence	AS 4050.435
Description produit	Pour la coupe manuelle des goulottes de câbles, avec butée longitudinale réglable pour le matériau à usiner. Surface de dépose anodisée avec échelle en millimètres et en pouces gravée au laser. Utilisation en toute sécurité grâce à la grille protège-doigts intégrée. Pour le montage sur un établi.
Avantages	Permet de couper manuellement et à moindre coût les goulottes de câblage Facilite la coupe de goulottes de câblage par rapport à la coupe manuelle à la scie
Surface utile	Largeur: 1.332 mm Hauteur: 798 mm Profondeur: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm

© Rittal 2026

Caractéristiques

Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2,5 mm
Largeur max. usinable des goulottes de câbles	125 mm
Matériaux usinables	Plastique
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	14,3 kg
Poids brut	15,43 kg
Numéro du tarif douanier	84778095
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290
Description produit	Machine à couper les goulottes de câbles MC125 pour coupe manuelle des goulottes de câbles et de leurs couvercles