Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.722 Couteau à ébavurer

État: 17.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



AS 4050.722 - Couteau à ébavurer

Utilisation universelle pour l'ébavurage des perçages et des arêtes. Lames traitées et affûtées des deux côtés pour un résultat de coupe durable.

Caractéristiques

Référence	AS 4050.722
Modèle	La lame en acier peut être montée de manière axiale ou radiale en fonction du besoin Lame en acier affûtée des deux côtés B32P PVD TiN
Description produit	Outil d'ébavurage à utilisation universelle pour l'ébavurage des perçages et des découpes.
Avantages	La lame se place automatiquement en position optimale Longueur réglable du support de lame Maniement aisé Ébavurage aisé Poignée ergonomique
Matériau	Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique Support de lame : acier Lame : lame en acier trempé, avec revêtement PVD TiN (nitride de titane)
Couleur	Poignée : noire et rouge
Composition de la livraison	Poignée Support de lames Lame en acier incluse
Diamètre du manche	28 mm
Longueur du manche	110 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.07
Poids brut	0.088
Numéro du tarif douanier	82055980

© Rittal 2025

Caractéristiques

EAN	4028177950436
ETIM 9	EC001509
ETIM 8	EC001509
ECLASS 8.0	21040803

© Rittal 2025 3