Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.735
Embouts

État: 18.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.735 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

Référence	AS 4050.735
Description produit	Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	gris
Longueur	10 mm
AWG	12
Diamètre interne	4,8 mm
Pour section	4 mm²
Code couleurs DIN	Oui
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes	AEH DIN 46228
Pour référence(s)	4051.210
Format de livraison	isolés
Unité d'emballage	500 p.
Poids net	0,5 kg
Poids brut	0,5 kg
Numéro du tarif douanier	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Caractéristiques

ECLASS 8.0	36659290
Description produit	Embouts pour le sertissage des câbles, 4 mm², gris clair, en vrac, 10 mm

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed) UR