Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.740 Embouts

État: 08.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



AS 4050.740 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.



Caractéristiques

| Référence | AS 4050.740 |
|-----------------------------|--|
| Description produit | Avec collerette en plastique. |
| Caractéristiques techniques | Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C |
| Matériau | E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène |
| Couleur | noir |
| Longueur | 12 mm |
| AWG | 16 |
| Diamètre interne | 3,5 mm |
| Pour section | 1,5 mm² |
| Code couleurs DIN | Oui |
| Remarque | Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme per ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée. |
| Normes | AEH DIN 46228 |
| Pour référence(s) | 4051.205 4051.210 |
| Format de livraison | isolés (10 UE de 100 pièces) |
| | |

© Rittal 2025

Caractéristiques

| Unité d'emballage | 1⊍ 00ჶ. |
|--------------------------|---------------|
| Poids net | 1 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| EAN | 4028177805088 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |

Approbation

| Approbation | UL + C-UL (listed) |
|-------------|--------------------|
| | UR |

© Rittal 2025 3