


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.757 Embouts

État: 06.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.757 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

Référence	AS 4050.757
Description produit	Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	turquoise
Longueur	8 mm
AWG	22
Diamètre interne	2 mm
Code couleurs Rittal	Oui
Pour section	0,34 mm ²
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes	AEH DIN 46228
Format de livraison	isolés
Unité d'emballage	500 p.
Poids net	0,5 kg
Poids brut	0,026 kg
Numéro du tarif douanier	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Caractéristiques

Description produit

Embouts pour le sertissage manuel, 0,34 mm², AWG 22, 8 mm, turquoise, en vrac, 500 pièces

Approbation

Approbation

UL + C-UL (listed)
UR