



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.761

Embouts

État: 13.02.2026 (La source: ittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.761 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

Référence	AS 4050.761
Description produit	Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériaux	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	orange
Longueur	10 mm
AWG	20
Diamètre interne	2,6 mm
Code couleurs Rittal	Oui
Pour section	0,5 mm ²
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes	AEH DIN 46228
Pour référence(s)	4051.205 4051.210
Format de livraison	isolés
Unité d'emballage	500 p.
Poids net	0.5
Poids brut	0.042
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177815773

Caractéristiques

ETIM 9 EC000005

ETIM 8 EC000005

ECLASS 8.0 36659290

Approbation

Approbation UL + C-UL (listed)
UR