
## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# AS 4050.770 Embouts

État: 24.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



#### AS 4050.770 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

#### Caractéristiques

Référence	AS 4050.770	
Description produit	Avec collerette en plastique.	
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C	
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène	
Couleur	jaune	
Longueur	10 mm	
AWG	18	
Diamètre interne	3 mm	
Code couleurs Rittal	Oui	
Pour section	1 mm²	
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme per ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.  Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.	
Normes	AEH DIN 46228	
Pour référence(s)	4051.205 4051.210	
Format de livraison	isolés	
Unité d'emballage	500 p.	
Poids net	0.5	
Poids brut	0.058	
Numéro du tarif douanier	85369010	
EAN	4028177815735	

© Rittal 2025

## Caractéristiques

ETIM 9	EC000005	
ETIM 8	EC000005	
ECLASS 8.0	36659290	

## Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3