Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.785 Embouts

État: 13.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



AS 4050.785 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

Référence	AS 4050.785
Description produit	Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	noir
Longueur	12 mm
AWG	10
Diamètre interne	6,3 mm
Code couleurs Rittal	Oui
Pour section	6 mm²
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes	AEH DIN 46228
Pour référence(s)	4051.210
Format de livraison	isolés
Unité d'emballage	100 p.
Poids net	0.1
Poids brut	0.04
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177815681
ETIM 9	EC000005

© Rittal 2025

Caractéristiques

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3