


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.805

Forets hélicoïdaux

État: 23.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.805 - Forets hélicoïdaux

Forets machine hélicoïdaux pour centres d'usinage Perforex BC et MT S.

Caractéristiques

Référence	AS 4050.805
Modèle	HSS Revêtement TiN
Description produit	Forets machine hélicoïdaux pour centre d'usinage Perforex BC et MT.
Diamètre	6 mm
Matériaux usinables	Acier Acier inoxydable Aluminium Plastique Cuivre
Unité d'emballage	10 p.
Poids net	0,17 kg
Poids brut	0,186 kg
Numéro du tarif douanier	82051000
ETIM 9	EC000945
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609207
Description produit	RAS Forets hélicoïdaux - 6 mm