


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.605 Embouts

État: 08.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.605 - Embouts sur bande

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

Référence	AS 4051.605
Description produit	Avec colliers en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	bleu
Longueur	10 mm
AWG	14
Diamètre interne	4,2 mm
Pour section	2,5 mm ²
Code couleurs DIN	Oui
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Normes	AEH DIN 46228
Format de livraison	sur bande
Unité d'emballage	3 000 p.
Poids net	3 kg
Numéro du tarif douanier	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Description produit	AS Embouts 2,5 mm ² x10 mm AWG 14

Approbation

Approbation

UL + C-UL (listed)