


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.644 Embouts

État: 13.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.644 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

## Caractéristiques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Référence                   | AS 4051.644   |
| Description produit         | Avec collerette en plastique.   |
| Caractéristiques techniques | Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C   |
| Matériau                    | E-Cu galvanisé au zinc<br>Collerette en plastique : polypropylène   |
| Couleur                     | rouge   |
| Longueur                    | 10 mm   |
| AWG                         | 18  |
| Diamètre interne            | 3 mm  |
| Pour section                | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Code couleurs DIN           | Oui   |
| Remarque                    | Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.<br>Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée. |
| Normes                      | AEH DIN 46228   |
| Pour référence(s)           | 4051.205<br>4051.210  |
| Format de livraison         | isolés (10 UE de 100 pièces)  |
| Unité d'emballage           | 1 000 p.  |
| Poids net                   | 1 kg  |
| Numéro du tarif douanier    | 85369010  |
| ETIM 9                      | EC000005  |
| ETIM 8                      | EC000005  |

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Description produit

Embouts pour le sertissage des câbles, 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18, rouge, 10 mm, en vrac (10 UE de 100 pièces), 1000 pièces

# Approbation

---

Approbation

UL + C-UL (listed)  
UR