Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# AS 4052.032

# Tournevis

État: 05.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

# AS 4052.032 - Tournevis non isolés

Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.



## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | AS 4052.032 |
| Modèle | pour vis cruciforme Phillips |
| Description produit | Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire. |
| Avantages | Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis<br>Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation<br>L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort |
| Matériau | Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium<br>Intérieur du manche : plastique rigide<br>Corps du manche : plastique très flexible élastique |
| Couleur | Manche : anthracite et Rittal Power Pink |
| Ø lame | 6 mm |
| Longueur de lame | 100 mm |
| Empreinte | PH 2 |
| Diamètre du manche | 36 mm |
| Longueur du manche | 106 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Poids net | 0,09 kg |
| Poids brut | 0,097 kg |
| Numéro du tarif douanier | 82054000 |
| ETIM 9 | EC000144 |
| ETIM 8 | EC000144 |
| ECLASS 8.0 | 21040406 |
| Description produit | RAS Tournevis n-isolé PH2 |