Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4052.132 Tournevis

État: 13.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



AS 4052.132 - Tournevis isolés

Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.

Caractéristiques

Référence	AS 4052.132	
Modèle	Double isolation 1000 V	
	pour vis cruciforme Phillips	
Description produit	Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.	
	·····	
Avantages	Effort réduit grâce au manche ergonomique	
	Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis	
	Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation	
	Manche 30 % et isolation jusqu'à 50 % plus mince par rapport à un outil de même type	
	L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des	
	couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort	
Matériau	Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium	
	Intérieur du manche : plastique rigide	
	Corps du manche : plastique très flexible élastique	
Couleur	Manche : anthracite et Rittal Power Pink	
Ø lame	6 mm	
Longueur de lame	100 mm	
Empreinte	PH 2	
Diamètre du manche	27 mm	
Longueur du manche	115 mm	
Normes	CEI 60 900	
Unité d'emballage	3 p.	
Numéro du tarif douanier	82054000	
EAN	4028177807280	

© Rittal 2025

Caractéristiques

ETIM 9	EC000144	
ETIM 8	EC000144	
ECLASS 8.0	21040406	

© Rittal 2025 3