Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4053.300 Porte-embouts

État: 07.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



AS 4053.300 - Porte-embouts magnétique

Porte-embout ergonomique avec manche pouvant accepter plusieurs types d'empreintes.

Caractéristiques

Référence	AS 4053.300
Description produit	Porte-embout ergonomique avec manche pouvant accepter
	plusieurs types d'empreintes.
Avantages	Aimant très puissant pour un maintient optimal
	Concentricité précise
	Manche avec protection anti-roulement
Caractéristiques techniques	Adaptation outil C 6,3 (1/4")
	Adaptation outil E 6,3 (¼")
Matériau	Intérieur du manche : plastique rigide
	Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur	Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Ø lame	6,3 mm
Longueur de lame	100 mm
Diamètre du manche	33 mm
Longueur du manche	101 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.1
Poids brut	0.105
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177807532
ETIM 9	EC002118
ETIM 8	EC002118
ECLASS 8.0	21040411

© Rittal 2025