


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.020

Poinçonneuse hydraulique manuelle

État: 21.01.2026 (La source: ittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.020 - Poinçonneuse hydraulique manuelle

Pour découpes circulaires, carrées et rectangulaires.



Caractéristiques

Référence	AS 4055.020
Modèle	flexible, avec tuyau hydraulique et vérin séparé
Description produit	Pour découpes circulaires, carrées et rectangulaires.
Avantages	Durée de vie prolongée de l'outil grâce à la soupape de surpression intégrée
Matériaux	Aluminium
Composition de la livraison	Poinçonneuse hydraulique manuelle Vis hydraulique Ø 19 mm Vis hydraulique Ø 9,5/19 mm Foret d'amorçage HSS Ø 11 mm Kit douilles entretoises (3 parties) Coffret plastique
Activation hydraulique	Trous circulaires jusqu'à Ø 82 mm Trous rectangulaires jusqu'à 46 x 86 mm Force de presse 75 kN Pression de service max. 680 bar/9850 psi Emporte-pièces carré jusqu'à 92 x 92 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3.4
Poids brut	3.546
Numéro du tarif douanier	84678900
EAN	4028177807921

Caractéristiques

ETIM 9 EC001085

ETIM 8 EC001085

ECLASS 8.0 21049046