### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4055.020 Poinçonneuse hydraulique manuelle

État: 10.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



# AS 4055.020 - Poinçonneuse hydraulique manuelle

Pour découpes circulaires, carrées et rectangulaires.



### Caractéristiques

Référence	AS 4055.020	
Modèle	flexible, avec tuyau hydraulique et vérin séparé	
Description produit	Pour découpes circulaires, carrées et rectangulaires.	
Avantages	Durée de vie prolongée de l'outil grâce à la soupape de surpression intégrée	
Matériau	Aluminium	
Composition de la livraison	Poinçonneuse hydraulique manuelle	
·	Vis hydraulique Ø 19 mm	
	Vis hydraulique Ø 9,5/19 mm	
	Foret d'amorçage HSS Ø 11 mm	
	Kit douilles entretoises (3 parties)	
	Coffret plastique	
Activation hydraulique	Trous circulaires jusqu'à Ø 82 mm	
	Trous rectangulaires jusqu'à 46 x 86 mm	
	Force de presse 75 kN	
	Pression de service max. 680 bar/9850 psi	
	Emporte-pièces carré jusqu'à 92 x 92 mm	
Unité d'emballage	1 p.	
Poids net	3.4	
Poids brut	3.546	
Numéro du tarif douanier	84678900	
EAN	4028177807921	

© Rittal 2025

# Caractéristiques

ETIM 9	EC001085	
ETIM 8	EC001085	
ECLASS 8.0	21049046	

© Rittal 2025 3