Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.116 Emporte-pièce à interstice circulaire

État: 17.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



AS 4055.116 - Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

Référence	AS 4055.116	
Modèle	Avec 3 divisions	
Description produit	Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.	
Composition de la livraison	Matrice Poinçon	
Matériaux usinables	Acier inoxydable	
Épaisseur max. acier inoxydable usinable	2 mm	
Ø trous	16,2 mm	
Pour filetage	M16	
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes	
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665	
Vis de traction (Ø x L)	11,1 x 60 mm	
Vis de traction hydraulique Ø	11,1 mm 19 cm	
Unité d'emballage	1 p.	
Poids net	0.043	
Poids brut	0.059	
Numéro du tarif douanier	82073010	
EAN	4028177807983	

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

ETIM 9	EC000156	
ETIM 8	EC000156	
ECLASS 8.0	21049047	

© Rittal 2025 3