

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.122**

**Emporte-pièce à interstice circulaire**

État: 08.02.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.122 - Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

## Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Référence                                | AS 4055.122  |
| Modèle                                   | Avec 3 divisions   |
| Description produit                      | Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique. |
| Composition de la livraison              | Matrice<br>Poinçon   |
| Matériaux usinables                      | Acier inoxydable   |
| Épaisseur max. acier inoxydable usinable | 2 mm   |
| Ø trous                                  | 22,5 mm  |
| Remarque                                 | En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes   |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.665   |
| Vis de traction (Ø x L)                  | 11,1 x 60 mm   |
| Vis de traction hydraulique Ø            | 11,1 mm<br>19 cm   |
| Unité d'emballage                        | 1 p.   |
| Poids net                                | 0.093  |
| Poids brut                               | 0.113  |
| Numéro du tarif douanier                 | 82073010   |
| EAN                                      | 4028177808010  |
| ETIM 9                                   | EC000156   |

# Caractéristiques

---

ETIM 8 EC000156

---

ECLASS 8.0 21049047