


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.130**

**Emporte-pièce à interstice circulaire**

État: 05.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.130 - Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

## Caractéristiques

Référence	AS 4055.130
Modèle	Avec 3 divisions
Description produit	Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Composition de la livraison	Matrice Poinçon
Matériaux usinables	Acier inoxydable
Épaisseur max. acier inoxydable usinable	2,5 mm
Ø trous	30,5 mm
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Vis de traction (Ø x L)	19 x 55 mm
Vis de traction hydraulique Ø	19 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,185 kg
Poids brut	0,209 kg
Numéro du tarif douanier	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Description produit

Emport-pièce, p. in., a. d. 3 p. D. 30,5