Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.132 Emporte-pièce à interstice circulaire

État: 05.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



AS 4055.132 - Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

Référence	AS 4055.132	
Modèle	Avec 3 divisions	
Description produit	Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.	
Composition de la livraison	Matrice Poinçon	
Matériaux usinables	Acier inoxydable	
Épaisseur max. acier inoxydable usinable	2,5 mm	
Ø trous	32,5 mm	
Pour filetage	M32	
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes	
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663	
Vis de traction (Ø x L)	19 x 55 mm	
Vis de traction hydraulique Ø	19 mm	
Unité d'emballage	1 p.	
Poids net	0.232	
Poids brut	0.265	
Numéro du tarif douanier	82073010	

© Rittal 2025

Caractéristiques

ETIM 9	EC000156	
ETIM 8	EC000156	
ECLASS 8.0	21049047	

© Rittal 2025 3