Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.140 Emporte-pièce à interstice circulaire

État: 06.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



AS 4055.140 - Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

Référence	AS 4055.140	
Modèle	Avec 3 divisions	
Description produit	Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.	
Composition de la livraison	Matrice Poinçon	
Matériaux usinables	Acier inoxydable	
Épaisseur max. acier inoxydable usinable	2,5 mm	
Ø trous	40,5 mm	
Pour filetage	M40	
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes	
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663	
Vis de traction (Ø x L)	19 x 75 mm	
Vis de traction hydraulique Ø	19 mm	
Unité d'emballage	1 p.	
Poids net	0.386	
Poids brut	0.417	
Numéro du tarif douanier	82073010	
EAN	4028177808089	

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

ETIM 9	EC000156	
ETIM 8	EC000156	
ECLASS 8.0	21049047	

© Rittal 2025 3