

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.150**

**Emporte-pièce à interstice circulaire**

État: 05.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.150 - Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

## Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Référence                                | AS 4055.150  |
| Modèle                                   | Avec 3 divisions   |
| Composition de la livraison              | Matrice<br>Poinçon   |
| Matériaux usinables                      | Acier inoxydable   |
| Épaisseur max. acier inoxydable usinable | 2,5 mm   |
| Ø trous                                  | 50,5 mm  |
| Pour filetage                            | M50  |
| Remarque                                 | En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663   |
| Vis de traction (Ø x L)                  | 19 x 75 mm   |
| Vis de traction hydraulique Ø            | 19 mm  |
| Unité d'emballage                        | 1 p.   |
| Poids net                                | 0,657 kg   |
| Poids brut                               | 0,731 kg   |
| Numéro du tarif douanier                 | 82073010   |
| ETIM 9                                   | EC000156   |
| ETIM 8                                   | EC000156   |
| ECLASS 8.0                               | 21049047   |
| Description produit                      | Emport-pièce, p. in., a. d. 3 p. D. 50,5   |