


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.163

Emporte-pièce à interstice circulaire

État: 10.02.2026 (La source: rittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.163 - Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | AS 4055.163 |
| Modèle | Avec 3 divisions |
| Description produit | |
| Composition de la livraison | Matrice Poinçon |
| Matériaux usinables | Acier inoxydable |
| Épaisseur max. acier inoxydable usable | 2,5 mm |
| Ø trous | 63,5 mm |
| Pour filetage | M63 |
| Remarque | En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| Vis de traction (Ø x L) | 19 x 75 mm |
| Vis de traction hydraulique Ø | 19 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 1.025 |
| Poids brut | 1.098 |
| Numéro du tarif douanier | 82073010 |
| EAN | 4028177808164 |
| ETIM 9 | EC000156 |

Caractéristiques

ETIM 8 EC000156

ECLASS 8.0 21049047