


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.180**

**Kit d'emporte-pièce à interstice  
métrique**

État: 01.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.180 - Kit d'emporte-pièce à interstice métrique pour acier inoxydable – avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

## Caractéristiques

Référence	AS 4055.180
Modèle	Avec 3 divisions
Description produit	Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Composition de la livraison	5 matrices 5 poinçons Coffret plastique
Matériaux usinables	Acier inoxydable
Pour filetage	M16 M20 M25 M32 M40
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
Épaisseur max. du matériau (acier inoxydable) pouvant être usiné / Diamètre des perçages / Compatible avec la vis hydraulique réf. / Compatible avec la vis de traction réf.	2 mm / 16,2 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2 mm / 20,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2 mm / 25,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2,5 mm / 32,5 mm / 4.055.663 / 4.055,633 2,5 mm / 40,5 mm / 4.055.663 / 4.055,634
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,849 kg
Poids brut	1,098 kg
Numéro du tarif douanier	82073010

# Caractéristiques

---

ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
Description produit	RAS Kit emport-pièce pr inox M16-M40

---