Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.180

Kit d'emporte-pièce à interstice métrique

État: 13.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

AS 4055.180 - Kit d'emporte-pièce à interstice métrique pour acier inoxydable – avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

Référence	AS 4055.180
Modèle	Avec 3 divisions
Description produit	Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Composition de la livraison	5 matrices 5 poinçons Coffret plastique
Matériaux usinables	Acier inoxydable
Pour filetage	M16 M20 M25 M32 M40
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
Convient à la vis hydraulique référence	M16: 4.055.665 M20: 4.055.665 M25: 4.055.665 M32: 4.055.663 M40: 4.055.663
Vis de traction avec roulement à bille référence	M16: 4.055,632 M20: 4.055,632 M25: 4.055,632 M32: 4.055,633 M40: 4.055,634
Unité d'emballage	1 p.

© Rittal 2026

Caractéristiques

Poids net	0,849 kg
Poids brut	1,098 kg
Numéro du tarif douanier	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
Description produit	RAS Kit emport-pièce pr inox M16-M40