Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.







AS 4055.212 Emporte-pièces circulaires

État: 17.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



AS 4055.212 - Emporte-pièces circulaires pour tôle d'acier

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

Référence	AS 4055.212
Modèle	Avec 3 pointes de coupe
Composition de la livraison	Matrice Poinçon Vis de traction sans roulement à bille
Matériaux usinables	Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable	2 mm
Ø trous	12,7 mm
Pour filetage	M12
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Vis de traction (Ø x L)	9,5 x 50 mm
Vis de traction hydraulique Ø	9,5 mm 19 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.065
Poids brut	0.08
Numéro du tarif douanier	82073010
Numéro du tarif douanier EAN	82073010 4028177808188

© Rittal 2025

Caractéristiques

ECLASS 8.0

21049047

© Rittal 2025 3