### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.







# AS 4055.240 Emporte-pièces circulaires

État: 17.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## AS 4055.240 - Emporte-pièces circulaires pour tôle d'acier

Pour l'estampage de découpes circulaires

### Caractéristiques

Référence	AS 4055.240
Modèle	Avec 3 pointes de coupe
Composition de la livraison	Matrice Poinçon Vis de traction sans roulement à bille
Matériaux usinables	Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable	3 mm
Ø trous	40,5 mm
Pour filetage	M40
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Vis de traction (Ø x L)	19 x 55 mm
Vis de traction hydraulique Ø	19 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.522
Poids brut	0.554
Numéro du tarif douanier	82073010
EAN	4028177808300
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

© Rittal 2025

## Caractéristiques

ECLASS 8.0

21049047

© Rittal 2025 3