

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.473

## Emporte-pièces Sub D

État: 13.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.473 - Emporte-pièces Sub D pour tôle d'acier et acier inoxydable

Pour l'estampage de découpes rectangulaires pour connecteurs enfichables

## Caractéristiques

Référence	AS 4055.473
Description produit	Pour l'estampage de découpes rectangulaires pour connecteurs enfichables. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Avantages	Avec éjection latérale pour les chutes Aucun blocage de la matrice Des axes anti-torsion pour poinçon et matrice sont utilisés comme boulons de traction.
Composition de la livraison	Matrice Poinçon Boulon de traction Contre-écrou Écrous avec roulement à billes Adaptateur hydraulique Coffret plastique
Matériaux usinables	Tôle d'acier Acier inoxydable
Épaisseur max. acier inoxydable usinable	1,25 mm
Épaisseur max. tôle d'acier usinable	1,75 mm
Trous ☒	58,4 x 11,3 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,695 kg
Poids brut	0,873 kg
Numéro du tarif douanier	82073010

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Description produit

Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel