

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.512**

**Emporte-pièce à interstice circulaire**

État: 31.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.512 - Emporte-pièce à interstice circulaire pour tôle d'acier - avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

## Caractéristiques

Référence	AS 4055.512
Modèle	Avec 3 divisions
Description produit	Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Composition de la livraison	Matrice Poinçon
Matériaux usinables	Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable	1,5 mm
Ø trous	12,5 mm
Pour filetage	M12
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660
Vis de traction (Ø x L)	6 x 40 mm
Vis de traction hydraulique Ø	6 mm 19 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,034 kg
Poids brut	0,049 kg
Numéro du tarif douanier	82073010

# Caractéristiques

---

ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Description produit	E.-p. pr t.-a. à 3 parties Diam 12,5

---