

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.537

Emporte-pièce à interstice circulaire

État: 24.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.537 - Emporte-pièce à interstice circulaire pour tôle d'acier - avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

Référence	AS 4055.537
Modèle	Avec 3 divisions
Description produit	
Composition de la livraison	Matrice Poinçon
Matériaux usinables	Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable	3 mm
Ø trous	37 mm
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Vis de traction (Ø x L)	19 x 55 mm
Vis de traction hydraulique Ø	19 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,281 kg
Poids brut	0,314 kg
Numéro du tarif douanier	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Caractéristiques

ECLASS 8.0

21049047

Description produit

Emporte-pièce pr tôle-acier à 3 parties