

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.550

Emporte-pièce à interstice circulaire

État: 18.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.550 - Emporte-pièce à interstice circulaire pour tôle d'acier - avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Référence | AS 4055.550 |
| Modèle | Avec 3 divisions |
| Description produit | |
| Composition de la livraison | Matrice Poinçon |
| Matériaux usinables | Tôle d'acier |
| Épaisseur max. tôle d'acier usinable | 3 mm |
| Ø trous | 50,5 mm |
| Pour filetage | M50 |
| Remarque | En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| Vis de traction (Ø x L) | 19 x 75 mm |
| Vis de traction hydraulique Ø | 19 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,608 kg |
| Poids brut | 0,682 kg |
| Numéro du tarif douanier | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |

Caractéristiques

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Description produit | E.-p. pr t.-a. à 3 parties Diam 50,5 |
