

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.581

Kit d'emporte-pièce à interstice M12 à M40

État: 13.01.2026 (La source: rittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.581 - Kit d'emporte-pièce à interstice M12 à M40 pour tôle d'acier - avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

Référence	AS 4055.581
Modèle	Avec 3 divisions
Description produit	
Composition de la livraison	6 matrices 6 poinçons Vis de traction avec roulement à bille Ø 6 x 40 mm Vis de traction avec roulement à bille Ø 9,5 x 50 mm Vis de traction avec roulement à bille Ø 19 x 55 mm Foret d'amorçage HSS Ø 10 mm 1 boîte pâte lubrifiante Coffret plastique
Matériaux usinables	Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable	1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø trous	12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

Caractéristiques

Pour filetage	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.2
Poids brut	2.256
Numéro du tarif douanier	82073010
EAN	4028177808843
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719