


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.581

Kit d'emporte-pièce à interstice M12 à M40

État: 25.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.581 - Kit d'emporte-pièce à interstice M12 à M40 pour tôle d'acier - avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------------|--|
| Référence | AS 4055.581 |
| Modèle | Avec 3 divisions |
| Description produit | |
| Composition de la livraison | 6 matrices 6 poinçons Vis de traction avec roulement à bille Ø 6 x 40 mm Vis de traction avec roulement à bille Ø 9,5 x 50 mm Vis de traction avec roulement à bille Ø 19 x 55 mm Foret d'amorçage HSS Ø 10 mm 1 boîte pâte lubrifiante Coffret plastique |
| Matériaux usinables | Tôle d'acier |
| Épaisseur max. tôle d'acier usinable | 1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm |
| Ø trous | 12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm |

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Pour filetage | M12 M16 M20 M25 M32 M40 |
| Remarque | En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 2,2 kg |
| Poids brut | 2,256 kg |
| Numéro du tarif douanier | 82073010 |
| ETIM 9 | EC002121 |
| ETIM 8 | EC002121 |
| ECLASS 8.0 | 21044719 |
| Description produit | RAS Kit emporte-pièces métr. M12-M40 pr tôle-acier à 3 parties |